

NEXTORCH E6

Wie so ist da bloß vorher niemand draufgekommen? Es kann doch so einfach sein! Moderne Taschenlampen können ja inzwischen viel mehr als nur An und Aus. Sie haben mehrere Leuchtstufen, Stroboskop-Blitz, können S-O-S blinken, usw.

Alles schön und gut – Aber! Wenn so eine Taschenlampe einsetzt, muss man sich ja jedes Mal durch das komplette Menü klicken, damit man die gewünschte Leuchtstufe hat.

Blöd, wenn Du z.B. nachts beim Zelten nur mal schnell raus möchtest, die Taschenlampe startet sofort im höchsten Modus und Du machst den ganzen Zeltplatz taghell. An so etwas sind schon Freundschaften und Ehen kaputt gegangen.

Andersrum ist auch schlecht: Man braucht z.B. sofort die volle Leistung. Bei vielen Modellen muss man sich da erst mal durch das ganze Menü klicken, um den zu erreichen . . . oder irgendwelche „Doppelklicks“ machen.

Wenn es wirklich schnell gehen muss, kann das echt heikel werden.

NEXTORCH hat sich dieser (zugeben teilweise selbstgemachten) Problematik angenommen und eine internationale Experten-Gruppe aus 20 Koryphäen eingerichtet.

Diese Experten kommen aus den Bereichen Outdoor, Ausrüstung und eben Taschenlampen. Name dieses Experten-Teams: Feather – auf Deutsch: Feder. Warum Feather? Feather bedeutet, dass die Kraft der Einheit uns helfen kann, gedanklich weiter zu gehen und so mehr zu realisieren.

Vom ursprünglichen Produkt-Konzept bis hin zum vollendeten Endprodukt wurden alle Details von den Feather-Gruppenmitgliedern immer wieder diskutiert, optimiert und vollendet. Die Feather-Gruppe hat nach über einem Jahr Entwicklungsarbeit jetzt die neue NEXTORCH E6 fertig gestellt.

Diese neue LED-Taschenlampe hat einen Ringschalter, mit dem man vor dem Einschalten ganz einfach wählen kann, was es denn sein darf:
18lm, 75lm, 200lm, 480lm, 900lm (versteckt),
Nur an bei gedrückt gehaltenen Schalter: S.O.S (versteckt)

Also kein Durchschalten mehr – einfach drehen, was es sein darf- einschalten, fertig. Genial einfach.

Die NEXTORCH E6 ist die optimale EDC-Taschenlampe für alle, die eine einfache, klare Bedienung lieben und trotzdem nicht auf das technisch Machbare verzichten wollen.

Wie immer bei NEXTORCH: Die E6 LED-Taschenlampe ist wasserdicht und stoßfest. Ein hochwertiger Akku mit integriertem USB-Anschluss zum Aufladen ist im Lieferumfang enthalten.

Wenn der Akku mal leer ist und weit und breit keine Möglichkeit besteht, diesen aufzuladen macht das gar nichts: In die NEXTORCH E6 passen auch 2 Stück CR123-Batterien.



Technische Daten*:

- LED: CREE® XP-L HI LED
- Modi: Turbo - 900lm / 480lm / 200lm / 75lm / 18lm / S.O.S. (ANSI-Lumen)
- Laufzeit: - / 2h45min / 6h / 15h / 44h / - (Werte nach ANSI)
- Akku: 1 * 2600 mAh NEXTORCH 2USB-18650 Li-Ion Akku
- Leuchtweite: 300m (nach ANSI) im TURBO-Modus
- Material: Luftfahrt Aluminium 6061-T6, Hart-Mantel-Anodisierung nach Mil-Spec Type III
- Durchmesser: 137mm (Länge) * 30mm (Kopfdurchmesser) * 23mm (Körperdurchmesser)
- Gewicht: 96,5g (ohne Batterie)
- Schlagfestigkeit: 1m (gemäß IPX8)
- Wasserbeständigkeit: IPX-7 (≙ 1 Meter Wassertiefe)
- Farbe: Schwarz, leicht mattiert

Lieferumfang

- E6
- 2600 mAh NEXTORCH® 18650 USB-Akku
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Handschlaufe



* Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Akku und klimatischen Bedingungen (Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit / etc.) um +/- 15 % abweichen. Durch den elektronischen Überhitzungsschutz kann die Leuchtdauer abweichen.

Bei den mit ANSI gekennzeichneten Daten handelt es sich um Werte, die gemäß dem „ANSI/NEMA FL 1-2009-Standard“ nach wissenschaftlichen Richtlinien unabhängig geprüft und bestätigt sind.