

NEXTORCH P60

Hochwertige, zuverlässige und vor allem schnörkellose LED-Taschenlampe für Puristen.

Die NEXTORCH P60 ist mit einem klassischen Seitenschalter ausgestattet und die auf das Notwendigste reduzierte Bedienung lässt keine Fragen offen.



Das kompakte, funktionale Gehäuse dieser Taschenlampe ist aus solidem Flugzeug-Aluminium gefertigt. Ein durchdachter Wegrollschutz macht diese Taschenlampe dazu besonders Alltagstauglich.

Ein im Gehäuse verdeckter, integrierter USB-Anschluss ermöglicht das mühelose Aufladen des mitgelieferten Akkus.

Die NEXTORCH P60 ist absolut wasserdicht und stoßfest. Der Lichtstrom dieser LED-Taschenlampe hat echte 1000 ANSI-Lumen, womit sie eine Leuchtweite von bestätigten 230 Metern erreicht.

Im Notfall kann die NEXTORCH P60 das internationale Notsignal SOS selbständig blinken.

Technische Daten:

- LED: CREE XM-L2-U3 LED
- Modi: 300 lm* / 20 lm* / 1000 lm* / strobe / momentary on / S.O.S
- Laufzeit: 4 h / 78 h / 2 h
- Leuchtweite: 230 Meter (nach ANSI)
- Wasserdicht: IPX-7 (1m)
- Fallhöhe: 2 Meter
- Stromversorgung: 1 x 18650 2600 mAh Akku (enthalten!)
- Abmessungen: 152 mm x 26.5 mm x 32.5 mm
- Gewicht: 133 Gramm (ohne Akku)

Lieferumfang

- NEXTORCH P60
- 2600 mAh 18650 Marken-Akku
- USB-Ladekabel
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung

* Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Akku und klimatischen Bedingungen (Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit / etc.) um +/- 15 % abweichen. Durch den elektronischen Überhitzungsschutz kann die Leuchtdauer abweichen.

Bei den mit ANSI gekennzeichneten Daten handelt es sich um Werte, die gemäß dem „ANSI/NEMA FL 1-2009-Standard“ nach wissenschaftlichen Richtlinien unabhängig geprüft und bestätigt sind.