

## NEXTORCH K21

NEXTORCH K21 Hochwertige Mini-LED-Lampe, die erstaunliche 70 Meter weit leuchtet.

Robust, wasserdicht und mit vielen nützlichen Details:

Der Lampenfuß ist magnetisch, so lässt sie die K21 schnell und sicher befestigen.

Die Bedienung funktioniert kinderleicht mit einer Hand: Geschaltet wird einfach durch Drehen des Lampenkopfs.



### Technische Daten\*:

- LED : CREE® XP G3-S4 LED
- Leuchtleistung : 160 lm/ 55 lm/ 7 lm (nach ANSI)
- Laufzeit : 1 h/ 7 h 45 min/ 14 h
- Stromversorgung: AA-Batterie
- Leuchtweite : 70 m/ 40 m/ 17 m (nach ANSI)
- Material : Luftfahrt-Aluminium 6061-T6 gehärtet
- Abmessungen : 79 mm (länge) x 18 mm (Körper) X 19 mm (Lampenkopf)
- Gewicht : 35 g (ohne Batterie)
- Schalter : Drehschalter
- Fallhöhe : 1 Meter
- Wasserdicht : IPX-7 = 1 Meter Tauchtiefe
- Garantiezeit: 5 Jahre

### Lieferumfang

- K21
- AA-Batterie
- Bedienungsanleitung



\* Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Akku und klimatischen Bedingungen (Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit / etc.) um +/- 15 % abweichen. Durch den elektronischen Überhitzungsschutz kann die Leuchtdauer abweichen.

Bei den mit ANSI gekennzeichneten Daten handelt es sich um Werte, die gemäß dem „ANSI/NEMA FL 1-2009-Standard“ nach wissenschaftlichen Richtlinien unabhängig geprüft und bestätigt sind.