

## NEXTORCH UL360

Die Pocket Outdoorlaterne von Nextorch! Mit der UL360 360° Outdoor Campinglaterne leuchten Sie ca. 10m<sup>2</sup> mit bis zu 70 Lumen neutral-weißem Licht und einer handelsüblichen AA Batterie aus. Mittels eines Magnetfuß kann diese Pocketlaterne einfach auf magnetischen Oberflächen befestigt werden. In allen anderen Situationen dient ein strapazierfähiges und flexibles Mini-Bungieseil inkl. org. S-Biner als Befestigungsmöglichkeit. So kann dieses UL360 Outdoor Campinglicht überall befestigt werden und man immer dort licht, wo es gerade benötigt wird. Ideal zum Zelten, Angeln, Wandern, Trackingtouren uvm.



### Technische Daten:

- Leuchtmittel: CREE® XP-G2 R5 NEUTRALES WEISS LED
- Batterie: 1\* Alkine AA (enthalten) oder 1\* Ni-MH AA
- Leuchtmodi: High (70lm), Low(10lm)
- Laufzeit: 3h20min (High), 30h (Low)
- Leucht-Durchmesser: 16.4'/5m
- Wassergeschützt: IPX-4
- Schlagfestigkeit: 3.28'/1m
- Material: PC
- Abmessungen: 78mm× 34mm ×21mm
- Gewicht: 1.41oz /40g (ohne Batterien)

### Lieferumfang

- 1x UL360
- 1x AA Batterie
- 1x S-Biner
- 1x Elastikband

