



DVI-D auf VGA Konverter

Artikelnummer: 38189

Beschreibung

Dieser DVI-D auf VGA Adapter ist die optimale Lösung wenn Sie ältere VGA-Monitore oder Projektoren an moderne DVI-D Geräte, z.B. Laptops, Ultrabooks, Tablets oder Smartphones anschließen möchten. Nicht für HDCP-geschützte Signale!

- konvertiert DVI-D-Signale in VGA
- unterstützt Auflösungen bis 1200p
- Stromversorgung über den DVI-D-Anschluss

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Single Link)
- Steckverbinder B: VGA-Kupplung
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung des Pins: Nickel
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 45x45x15mm (1.77x1.77x0.59in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 100mm (3.94in)
- Standard: DVI 1.0 (Single Link)
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer

- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Aluminium

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz 12Bit
- Nominale Dämpfung:
 - 300kHz-825MHz <5dB
 - 825MHz-2.475GHz 5dB-12dB
 - 2.475GHz-4.125GHz 12dB-20dB
 - 4.125GHz-5.1GHz 20dB-25dB
- Minimaler Biegeradius: 55mm (2.17in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- ATC geprüft: -

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Verkaufsinformationen

- Artikelnummer: 38189
- EAN: 4002888381895