



Acer Iconia Tab 10

(A3-A50)

Der stylische Begleiter



- Prozessor: MT8176, 2,1 GHz
- Display: 10,1" Full-HD mit IPS und Quantum Dot Technologie
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR3 RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Betriebssystem: Android





Acer A3-A50

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Iconia Tab 10
Modellbezeichnung	A3-A50
Artikelnummer	NT.LEFEG.004
EAN	4713883665193
Kurzbeschreibung	10,1" Full-HD mit IPS und Quantum Dot Technologie / MT8176, 2,1 GHz / 4 GB LPDDR3 RAM / 64 GB eMMC / Android / Schwarz / Schwarz (außen/innen)

Betriebssystem

Betriebssystem	Android™ 7.0 (Nougat)
----------------	-----------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz / Schwarz (außen/innen)
Abmessungen	267,4 x 169,2 x 8,95 mm (Tablet)
Gewicht	0,53 Kg (Tablet)

Display

Displaygröße	10,1 Zoll (25,65 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full-HD Display mit IPS (In-Plane Switching) und Quantum Dot Technologie
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.200
Seitenverhältnis	16:10

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	MediaTek Hexa-Core Cortex A72/A53 (MT8176)
Taktfrequenz	2,1 GHz
Cache	-
Anzahl Prozessorkerne / Threads	6 / 6
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR3 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 4 GB LPDDR3 RAM (onboard)
Massenspeicher	64 GB eMMC

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	802.11ac/a/b/g/n, 2,4 GHz & 5 GHz
Wireless WAN / SIM-Karte	- / -
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 4.0
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	1x (Micro HDMI mit HDCP)
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	1x Micro USB 2.0 Type B, unterstützt OTG
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out

Eingabe

Tastatur	Digital
Abnehmbare Tastatur	-
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
Sicherheitssoftware	-

Audio und Video

Audio	Acer Quadrio DTS-HD Premium Sound™, Virtual Surround Sound
Lautsprecher	Vier eingebaute Stereo-Lautsprecher, ein Subwoofer
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	Vorderseite: Acer HD Webcam (2 Megapixel) / Rückseite: Acer Full-HD Webcam (5 Megapixel)

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Akku und Netzteil**

Akku	Li-Ion Akku (2 Zellen / 6100 mAh / 22,4 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 8 Stunden (basiert auf Video-Playback Test)
Netzteil	10W AC-Netzteil
Akku fest verbaut	Ja

Software

Sonstige Software	Acer Care Center, Acer Portal, Acer Media Master
-------------------	--------------------------------------------------

Besonderheiten

Quantum-Dot Display, Acer Quadio DTS-HD Premium Sound™

Garantie

12 Monate Garantie (Einsende-/ Rücksendeservice) inkl. 1 Jahr International Travelers Warranty

Logistik

Menge pro Europalette	210
Menge pro Tower	420
Menge pro Container	4.620
Kartonmaße / -gewicht	27,9 x 18 x 5 cm (B x T x H) / 0,89 Kg

Zubehör

Enthaltenes Sonderzubehör	Standfuß
---------------------------	----------

Sensoren

GPS / GLONASS	Ja
Sensoren	Accelerometer (G-Sensor)