



## AMD Office „x4“



### Technische Daten

<b>Model</b>	„AMD Office „x4“
<b>Artikel Nr.</b>	18408548
<b>Prozessor</b>	AMD A8-9600 (3 x 3.1 GHz / 4x 3.4 im Turbo-Modus)
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB DDR4
<b>Grafikkarte</b>	AMD Radeon R7
<b>Festplatte</b>	250 GB SSD
<b>Schnittstellen</b>	2x PS/2, DVI, VGA, HDMI, 2x USB 2.0, 4x USB 3.1, GigaLAN, Audio 5.1
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Laufwerk</b>	DVD Brenner
<b>Gewicht</b>	4.89 kg
<b>Gehäuse Maße</b>	418 x 195 x 413 mm
<b>Betriebssystem</b>	Windows 10 Pro 64 Bit
<b>Netzteil</b>	420 Watt
<b>Besonderheiten</b>	Schnelle SSD Festplatte, Sehr leise im Betrieb