



## XELIO PRO10 LTE

- Aluminiumgehäuse | LTE Funktion
- 10,1" Tablet | HD IPS 800 x 1280
- 1,3GHz 64-bit Quad Core Prozessor
- **2GB RAM** | 16GB Speicher
- GPS | **Android 8.1**
- Dual SIM LTE

Der XELIO PRO 10 LTE ist ein neues Produkt der Odys Tablet Serie. Ein Tab ohne Kompromisse. Kompakt und flexibel mit (LTE/4G) und ausgestattet mit einem riesigem HD IPS Display (800x1280) von 25,7cm (10,1 Zoll) Größe und einem schnellen 4x 1,3GHz QUAD Core Prozessor von Mediatek.

Funktionsreich, fast wie ein Mini PC, Ideal für alle, die mobile Kommunikationsfreiheit erleben und leben möchten.



### TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	25,7cm (10,1")	Stromquelle	Li-Polymer Akku (5.000mAh)
Auflösung	800 x 1.280   16:10	Laufzeit	bis zu 5 Stunden
Bildschirmtyp	HD IPS LED Bildschirm	Akkuladezeit	5 Stunden
Prozessor	1,3GHz 64-bit Quad Core Prozessor	Ladegerät	Eingang: 100-240V, 50/60Hz, Ausgang: 5V / 2A via USB
Arbeitsspeicher	2GB DDR III RAM	Audioeigenschaften	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, 3,5 mm Kopfhörerausgang
Grafikprozessor	ARM Mali T720 MP2	Betriebssystem	Google Android 8.1 (Oreo)
Interner Speicher	16GB Flash Speicher	WLAN	2,4 und 5GHz WLAN 802.11a/b/g/n
Kamera	Eingebaute Kamera auf Front (VGA) und Rückseite (2MP)	Band	2G: GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz 3G: HSPA/UMTS: 900/2100 MHz 4G: LTE-FDD Band 1/3/7/20
Anschlüsse	Dual SIM-Kartenfach, Bluetooth 4.0, Micro- USB Anschluss/Micro-USB Host, Kopfhörerausgang, MicroSD Kartenfach (für Karten bis zu 32GB)	Lieferumfang	XELIO PRO 10 LTE, USB-Ladegerät, USB-Kabel, Schnellanleitung
Abmessung	260,8 x 160,4 x 10 [mm]		
Gewicht	530 g		

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	X610205	Gewicht Einzelverpackung	750 [g]	Gewicht Karton	8,2 [kg]
EAN Code	4260552541130	Inhalt pro Karton	10	Karton pro Palette	tbd.
Maße Einzelverpackung	320x182x30 [mm]	Maße Karton	343x316x206 [mm]	Stück pro Palette	tbd.