



L73M

### Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 63A AC400 V 3polig Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3.

#### Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm <sup>2</sup>
Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	3 P
Nennstrom	63 A
Polart	3 P
Betriebstemperatur	-25 bis 60 °C
Drehmoment	3,3Nm
Frequenz	50 Hz
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1500
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,4 W
Anzahl Module	4,5
Isolationsspannung	800 V
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Klemmenart der Ausgänge	Käfigklemmen
Schutzart	IP20
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Anzahl der Pole Produktion	3
Montageart	DIN-Schiene
Nennstrom für Sicherungseinsätze	20/25/32/35/40/50/63 A
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	8500
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	18 W
Gewicht	0,355 kg
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V