



2m UK Netzstecker an IEC C5

Artikelnummer: 30409

Beschreibung

- Steckverbinder A: UK Netzstecker
- Steckverbinder B: IEC C5
- Kabeltyp: H05-VVF 3G*0.75mm²
- Farbe: Schwarz
- 10 Jahre Garantie

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

Technische Details

- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 0.75mm²
- Verfügbar in den Längen: 2m
- Betriebstemperatur: ca. -10 to 70°C
- Lagertemperatur: ca. -25 to 70°C

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!