



## USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter

Artikelnummer: 43196

### Beschreibung

- Anschluss eines HDMI Displays und gleichzeitiges Laden des Notebooks über den USB Port Typ C
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K 3840x2160@30Hz
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
- Unterstützt USB Power Delivery bis 60W
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter ermöglicht den Anschluss eines HDMI-Monitors an einem Computer mit USB 3.1 Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Über den USB Power Delivery Port Typ C kann gleichzeitig das Notebook oder Macbook mit Strom versorgt bzw. aufgeladen werden.

Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

### Technische Details

#### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C auf HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4b
- Unterstützte Bandbreite: 8.9Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@30Hz 4:4:4
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@30Hz 4:4:4

- Chipsatz: NXP (PS171, QFN-56), LN6206P332M, SOT23
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
- Power Delivery: PD 2.0 bis 60W (20V 3A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4
- Audio: 8 Kanal LPCM, Dolby True HD, DTS-HD MA
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode

## Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x HDMI (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: USB Typ C (Buchse)

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 43x40x15mm (1.69.x1.57x0.59in)
- Kabellänge (montiert): 170mm (6.69in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.029kg (0.06lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Weiß

## Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Gesamtgewicht: 0.03kg (0.08lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

## Lieferumfang

- USB 3.1 Typ C auf HDMI Konverter
- Lindy Handbuch

## Verkaufsinformationen

- No.: 43196
- EAN: 4002888431965

