



USB 3.1 Typ C auf DisplayPort 4K60 Konverter

Artikelnummer: 43245

Beschreibung

- Verbindet einen DisplayPort-Monitor mit einem USB Port Typ C
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K 3840x2160@60Hz
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
- Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy USB 3.1 Typ C auf DisplayPort Konverter ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors an einen Computer mit USB 3.1 Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil wird nicht benötigt.

Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C auf DisplayPort
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort
- Unterstützte Bandbreite: -
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz

- Chipsatz: VL100
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
- Power Delivery: -
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4 / DPCP 1.4
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x DisplayPort (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 38x40x15mm (1.5x1.57x0.59in)
- Kabellänge (montiert): 170mm (6.69in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.028kg (0.06lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: '-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Gesamtgewicht: 0.03kg (0.07lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- USB 3.1 Typ C auf DisplayPort Konverter
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43245
- EAN: 4002888432450

