

Nadelkränze K50X55X20 (Baureihe K)

nach DIN 5405-1/ISO 3030

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

F _w	50 mm	
E _w	55 mm	
B _c	20 mm	
m	43 g	Gewicht
C _r	26500 N	dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	60000 N	statische Tragzahl, radial
C _{ur}	7900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _G	9300 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	5500 1/min	Bezugsdrehzahl

