

Datenblatt

NB: HP Elitebook 840 G2

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Bildschirm-Diagonale: 35,6 cm/14", Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 1600 x 900 (HD+)
- Chipsatz: Intel 8 Series
- Prozessor: Intel Core i5-5300U, 2x 2.30 GHz, Cache 3MB
- Arbeitsspeicher: 8192MB, DDR3-SDRAM, PC3-12800, 1600MHz
- Grafikchip: Intel HD Graphics 5500
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 180GB SSD
- Optisches Laufwerk: Nicht Vorhanden
- Intel Dualband-Wireless-AC 7265 WLAN
- Intel I218-LMLM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Extras: Webcam, Bluetooth, SmartCard
- Buchse für Kensington-Schloss
- Anschlüsse: 4x USB 3.0, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x Micro SD Kartenleser, 1x DockingPort, 1x Mikrofon/Kopfhörer
- Maße (BxTxH): 339 x 237 x 21mm, Gewicht: 1,55kg
- Inklusive Akku, 230V-Netzteil