

XORO HMT 362 (SAT100514)

Web Mediaplayer mit 17,8 cm MultiTouch Display, Internet-TV & -Radio, Wetterstation, DLNA/UPnP Unterstützung, Bluetooth, 2x5W Leistung, 4000mAh Akku, WEB-Kamera, Mikrofon, WLAN



- Empfängt zahlreiche Internet Radiosender und Internet TV Kanäle weltweit
- Kapazitives 7“ Multitouch Display mit 1024 x 600 Auflösung
- Als digitaler Fotorahmen via USB/ MicroSD-Karte nutzbar
- Wetterstation mit 7 Tage Wettervorhersage
- Lautsprecher lässt sich überall kabellos mit Ihrem Bluetooth®-fähigen-Gerät verbinden
- Frontkamera und eingebautes Mikrofon für Video-Konferenzen
- Unterstützt DLNA® / UPnP
- Smooth Streaming unterstützt z.B. YouTube Videos
- Kartenleser für TF-Karten und Micro-USB 2.0 Anschluss
- Uhr mit Weckfunktion
- Stereo-Lautsprecher mit 2 x 5 Watt (8 Ohm, 90dB)
- Integrierter Multimedia-Player für die gängigen Video- Musik- und Bilddateien
- Wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku 4000mAh

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	Steckernetzteil Eingang 100-240V AC mit 50/60Hz Ausgang: 5V, 2,0A
Abmessung:	265x131x65mm
Gewicht:	841g

Bildschirm

Display-Typ:	17,8 cm MultiTouch Display
Auflösung:	1024 x 600 Bildpunkte

Technologie

Betriebssystem:	Android 5.1
Prozessor:	1.3GHz Prozessor (Quad Core Cortex A7), 1GB RAM
Interner Speicher:	8 GB Flash HDD (Ca. 3.2GB für OS)
Externer Speicher:	TF Karten bis zu 64GB, MicroUSB Host Anschluss
Bluetooth:	4.0

Kamera

Eingebaute Webcam: 0.3 Megapixel-Kamera (vorne)

Mikrofon

Mikrofon: eingebaut

Anschlüsse

Daten: 1 x MicroUSB Anschluss
 1 x MicroSDHC Kartenleser
 Audio: 1 x Kopfhörer Anschluss

Batterie

Akku: wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku 4000mAh

Lautsprecher

Leistung: 2 x 5 Watt

Netzwerkanschlüsse

WLAN: WiFi IEEE 802.11 b/g /n
 Verschlüsselung: WEP, WPA , WPA 2
 Protokoll: IP v4

Dateiformate

Musik: MP3, WMA, MP2, OGG, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
 Photo: JPG, BMP, GIF (Static), PNG
 Video: AVI, MPG, MKV,
 RM,RMVB,MP4,MOV,VOB,DAT,FLV,TS,3GP,WEBM(VP8)etc.
 E-Book: TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0° - 40° C
 Feuchtigkeit: 10 - 80% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 392 x 117 x 156 mm
 Gewicht OVP: 1,23kg
 Exportkartonmaße: 805 x 412 x 254 mm
 Exportkartongewicht: 11,83kg
 Verpackungseinheit: 10 Stk.
 EAN: 4260001039690
 Artikel Nummer: SAT100514

Lieferumfang

: XORO HMT 362
 AC/DC-Stromadapter
 USB Kabel
 OTG Adapter Kabel
 Bedienungsanleitung

Auszeichnungen

Xoro HMT362
Preis um 130 Euro
Internet www.xoro.de

Ausstattung	■
Praxis	■
Verarbeitung	■

• großer Bildschirm und Stereo-Lautsprecher
• integrierter Akku

Digital Home ★★ ★★
Ausgabe 3/2018