

Doro 7060

MEHR SEHEN. MEHR SPASS HABEN.

Haben Sie alles im Blick. Dank der voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten und dem großen Display gehen Telefonieren und Nachrichten schreiben leicht von der Hand. Dieses neue Telefon basiert auf unserem prämierten Design und verbindet einfache Bedienung mit einer komfortablen Soft-Touch-Oberfläche sowie einer Notruftaste mit GPS-Ortung. Sie können auch soziale Netzwerke und andere Apps über schnelle 4G-LTE-Netze nutzen. Zusätzlich verfügt das Telefon über laute, hochwertige Lautsprecher, eine einfache Menüführung, eine Taschenlampe und eine eigene Taste für die Kamera.

- **Einfach zu bedienende 3-MP-Kamera mit Interpolation**
- **Extra lauter und klarer Klang**
- **Anruferinformationen auf dem externen Display**



GPS



HAC



E-Mail



Kameraauflösung
(Megapixel): 3



Taschenlampe



Notruftaste



My Doro Manager



Lauter und klarer
Klang



Web-Browser



LTE (4G): Cat 4
VoLTE, Band 1, 3, 7, 8,
20

Top features

GPS	✓
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
E-Mail	✓
Kameraauflösung (Megapixel)	3
Internet	✓
Taschenlampe	✓
Visuelle Anrufanzeige	✓
Notruftaste	✓
My Doro Manager	✓
Freisprecheinrichtung	✓
Lauter und klarer Klang	✓
Schritt-für-Schritt-Anleitung	✓
4G/LTE	✓

Internet

Lesezeichen	✓
Web-Browser	✓
Webradio	✓
WhatsApp	✓
KaiOSStore	✓

Main features

Rechner	✓
Wecker	✓
Spiele	✓
FM-Radio	✓
Tastenton	✓
Kalender mit Erinnerungsfunktion	✓
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	✓
Einrichtungsassistent	✓
Notrufinformationen (ICE)	✓
Remote-Einstellung (OTA)	✓
Kompatibel mit	Doro 3500 alarm trigger
Firmware Over-the-air-Update (FOTA)	✓

My Doro Manager

Bilder hinzufügen oder entfernen	✓
Anwendungen hinzufügen oder entfernen	✓
Kontakte hinzufügen, entfernen oder bearbeiten	✓
Wichtige Einstellungen anpassen	✓
Kalenderereignisse hinzufügen, bearbeiten oder entfernen	✓
Tägliche Erinnerungen hinzufügen, entfernen oder bearbeiten	✓

Camera

Blitzlicht	✓
------------	---

Bilder	✓
Videoaufzeichnung	.3GP(176*144)

Memories

Notizen	✓
Telefonbucheinträge	500
Top-10-Kontakte anzeigen	✓
Anrufprotokoll	>100
Mehrere Nummern pro Kontakt speichern	✓
Bildtelefonbuch	✓
Interner Speicher	4GB
Zugelassene Telefonnummern (White List)	✓

Handset unit display

Auflösung (H x B Pixel)	320*240 QVGA
Anpassbare Hintergrundbilder	✓
Farbdisplay	✓
Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit	
Displaygröße (Zoll)	2.8" QVGA
Display-Größe (H x B mm)	57.6*43.2
Große Displayschrift	✓
Außendisplay	✓
Einstellbare Schriftgröße	✓
Kontrasteinstellung	✓
Helligkeitsanpassung	✓

SMS

MMS	✓
SMS-Textnachricht	✓
Notruf-SMS mit GPS-Position	✓
Texterkennung	✓

Sounds & Signals

Polyphone Klingeltöne	27
Einstellung der Rufonlautstärke außer „aus“	7
Vibrationsalarm	✓
Klingelton abstellbar	✓
Prioritätsgespräch-Alarm (V.I.P.)	✓

Acoustics

Diktiergerät	✓
Lautstärkeinstellungen	7
Mikrofonstummschaltung	✓
Klangregelung	✓
max. Empfangspegel (dB)	35

Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter Entfernung

Hörgerätekompatibilität (HAC)	T4/M4
HD-Voice zertifiziert	✓

Ergonomics

Größe Mobilteil (mm)	108.8*57.1*20.6
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	122
Nicht gewünschte Funktionen ausblenden	✓
Soft-Touch-Oberfläche für besseren Griff	✓

Cables & Connections

Höreranschluss (3,5 mm)	✓
-------------------------	---

Powering handset unit

AC-Adapter spez. V/mA	5V/1000mA
Batterie enthalten (Typ)	1350mAh Li-ion
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	11
Standby-Zeit (bis zu Stunden)	500
Universal-Ladegerät (UCS)	✓

Technology

SAR (Kopf)	1,63
SAR (Körper)	1,16
GPRS	✓
WLAN	✓
VCard-Unterstützung	✓
3G	✓
GSM (Band)	900/1800/1900
3G (Frequenzen)	UMTS Band 1 (2100), 8 (900), B2 (1900)
Micro-SIM (3FF)	✓
Plattform	KaiOS v2.5
Bluetooth®	✓
Speicherkartentyp	Micro SD
3G-Datenübertragungsrate	HSPA+
Bluetooth®-Version	4.1
LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band 1, 3, 7, 8, 20
Chipsatz	MSM8905
WiFiHotspot	✓

Accessories

Headset enthalten	✓
Ladestation enthalten	✓
USB-Kabel enthalten	✓