

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 360,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	KNX
Produkt oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem Manuell
Bus Typ	KNX

Zusatzmerkmale

18 mm Einheiten	6
Montagehalterung	DIN-Schiene
Betriebsbemessungsspannung Ue	220...230 V
Netzwerkfrequenz	50...60 Hz
Anzahl von Ausgängen	4
Lokale Signalisierung	LED
Lasttyp	NS Halogenlampen : 50...150 VA (gewickelter Transformator) Glühlampen : 30...150 W, 230 V AC Halogenlampen : 30...150 W, 230 V AC NS Halogenlampen : 50...150 W (elektronischer Transformator)

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0736 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

