

# Gigaset C570A

## Komfortable Kommunikation – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Großes TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2") mit moderner Benutzeroberfläche
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Extra große Nummernanzeige im Display
- Einfache Personalisierungsoptionen
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



## Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörergerätekompatibel

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Jumbo Modus: großer Nummernanzeige im Display
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

## Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay  
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel

- Beste Lesbarkeit
  - Hoher Kontrast
  - Hauptmenü mit 6 Symbolen pro Display
  - Jumbo Nummern: Extra große Nummernanzeige im Display
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
  - Analog- oder Digitaluhr
  - Info Services
- Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Anzeige neuer Nachrichten
  - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
  - Im Display
  - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
  - 18 Melodien im Mobilteil
  - 7 Melodien in der Basisstation
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Durch Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
  - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby Alarm) mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- IP40 geschützt

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Adressbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Anrufbeantworteransage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug-and-play)
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten an der Basisstation und am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt; PIN 0000 nicht erlaubt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 320 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 17 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 8 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus)</li> </ul>
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 92 x 120 x 49 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 224 g</li> </ul>

---

Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li><li>○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H)</li><li>○ Gewicht: ca. 38 g</li></ul>
------------	--

---

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 Gigaset Box 200A Basisstation</li><li>○ 1 Gigaset C570H Mobilteil</li><li>○ 1 Ladeschale für das Mobilteil</li><li>○ 1 Steckernetzteil für Basisstation</li><li>○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale</li><li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li><li>○ 2 AAA Akkus (NiMH)</li><li>○ 1 Akkudeckel</li><li>○ 1 Bedienungsanleitung</li></ul>
--------------	--

---

---

Gerätefarbe	Black
-------------	-------

---

Datenblatt-Version	14.09.2017
--------------------	------------

---