

**Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Patchkabel, POF, SC-
RJ-SC-RJ, schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X
Best.-Nr.	1273430002
Ausführung	Anschlusskabel, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.2 m
GTIN (EAN)	4050118467314
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	0,2 m	Länge (inch)	0,008 inch
Nettogewicht	0,01 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	80 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Kabelaufbau

Kerndurchmesser	980 µm	Manteldurchmesser	2,2 * 4,5 mm
Kabelaufbau	ZIPCORD	Isolation	PE
Anzahl der Adern	2	Mantelfarbe	schwarz

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegezyklen	10.000	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Biegeradius min, wiederholt	25 mm	Ziehkraft	≤ 160 N
Halogene	Nein		

Optische Eigenschaften Kabel

Bandbreite	≥ 100 MHz*km bei 650 nm	Dämpfung	≤ 160 dB/km bei 650 nm
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Fasertyp	POF

Stecker

Stecker links	SCRJ IP 20	Stecker rechts	SCRJ IP 20
---------------	------------	----------------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-10-03
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industrial Ethernet IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Detailzeichnung

