

Datenblatt

PC: Fujitsu Esprimo E920

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
- Acronis True Image Reteq-Edition
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Sockel: LGA 1150, Chipsatz: Intel Q87 Express
- Prozessor: Intel Core i5-4570, 4x 3.20 GHz, Cache 6MB
- Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3-SDRAM, PC3-12800, 1600MHz
- Grafikchip: Intel HD Graphics 4600
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 256GB SSD
- Optisches Laufwerk: DVD-RW
- Intel I217LM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschlüsse: 6x USB2.0 (2x vorn, 4x hinten), 1x DisplayPort, 1x Kopfhörer(vorn), 1x Mikrofon(vorn), 1x DVI-D, 1x seriell, 2x LineIn, 1x LineOut, 2x PS2, 4x USB2.0 (2x vorn, 2x hinten)
- Erweiterungssteckplätze: 1x PCI-Express (x16), 1x PCI-Express (x4), 2x PCI-Express (x1) Low Profile
- Laufwerksschächte: 2x 3,5"(1x intern), 1x 5,25"
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäuseform: Small Form Factor
- Maße (BxTxH): 340 x 382 x 98 mm, Gewicht: 9,9kg
- Inklusive Netzteil