



Philips Hue White & Color Amb. Econic LED Wandleuchte Laternenform stehend, Schwarz, 1150lm

Artikeldaten

Flammenanzahl Fest verbaute LEDs

Codes

Bestellnummer (EOC) 1743930P7

Zubehör - im Lieferumfang enthalten

inkl. Leuchtmittel Ja
 inkl. Batterie Nein
 inkl. Dimmschalter Nein
 inkl. Bridge Nein

Mengen

Kleinste Bestellmenge 1

Service

Garantie 2 Jahre

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	30,10	19,40	24,40
Verpackung in cm (H/B/T)	35,20	29,70	25,90
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	72,40	53,30	31,20

Design und Materialausführung

Material Aluminium
 Grundfarbe Schwarz
 Farbgebung Schwarz
 Dimmeffekt Stufenlos dimmbar via Hue App; 50.000
 Weißschattierungen möglich

Gewichte

Artikelgewicht / g netto 1.960,00
 Artikel mit Verpackung / g 2.791,00

Verschiedenes

Kabellänge N/A

Technische Daten

max. Wattage 15
 Sockel Fest verbaute LED
 Schutzklasse I
 Schutzart IP44
 Volt 220 - 240
 Leuchte dimmbar Ja
 Hertz
 Lumen 1150
 Kelvin 2000 - 6500

Höhenverstellbar K.A.

Besonderheiten

LED Wandleuchte für den Außenbereich, Bridge erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), IP44, Hochvolt-System mit Anschluss an eine vorhandene Stromleitung, Verschönern Sie Ihren Garten mit 16 Millionen Farben, Genießen Sie lange Abende im Freien mit warmweißem, gedimmtem Licht, Beleuchten und personalisieren Sie Ihren Außenbereich, Setzen Sie Highlights in Ihrem Garten, LED integriert, Schöner rundum Lichteffect, Laternenform

Energieeffizienz

Kategorie A

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A).

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



8718696170571

Ausstellungsdatum: 21.11.2018

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Philips Lighting GmbH oder der jeweiligen Firmen.