



## Modulares 8 Port DVI-D Single Link Ausgangsboard

Artikelnummer: 38256

### Beschreibung

Ausgangsmodul zur Verwendung in einem der modularen AV Matrix Basisgehäuse

- 8 DVI Ausgänge, rein digital
- Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200 @60Hz 8 Bit 4:2:0
- Unterstützt verschiedene digitale Audioformate wie Stereo Audio, PLPCM 7.1Ch, usw.
- 2 Jahre Herstellergarantie

### Technische Details

#### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DVI-D
- Schnittstellen-Standard: DVI-D 1.0 (Single Link)
- Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- EDID Pass Through: -
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Audio Pass-through
- Separate Audio Ports: -
- IR Unterstützung: -
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

#### Anschlüsse

- Eingänge: -
- Ausgänge: 8 x DVI (Buchse)
- Steuerung: -

- Stromversorgung / Netzteil: -

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Geräte: 0.5kg (1.1lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Gesamtgewicht: 0.75kg (1.65lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

## Lieferumfang

- 8 Port DVI Ausgangsboard

## Verkaufsinformationen

- No.: 38256
- EAN: 4002888382564