



## GOLD VGA Kabel M/F 3m

Artikelnummer: 37836

### Beschreibung

- 15 pol. HD Stecker an Kupplung
- Stecker / Kupplung: Metallhauben sowie Kontakte vergoldet
- Total abgeschirmt, 3-fach Schirm mit besten EMV-Werten.
- RGB-Leitungen in hochwertiger Koax-Ausführung mit geringer Dämpfung.
- 24-Karat vergoldete äußerst robuste Vollmetallstecker mit 360° EMV-Abschirmung gegen Störstrahlung stehen für exzellente Signalübertragung und Zuverlässigkeit.
- Entwickelt um höchste Anforderungen zu erfüllen. Bestens geeignet für höchste Anforderungen in allen Bereichen wie Home Cinema, CAD, DTP, Präsentationsinstallationen etc.
- Dämpfungsarmes Kabel mit optimaler Kupferqualität und 3-facher EMV-Kabelabschirmung sorgen für unverfälschte Bildübertragung auch über größte Kabellängen
- Kabelfarbe: anthrazit
- Längen von 2m bis 100m

Hinweis für Installateure: Die Stecker sind nicht abnehmbar. Beachten Sie bitte auch unsere Cat.5/6 und LWL Extender für die entsprechenden Signalarten