

HUAWEI Y6 2019



HUAWEI Y6 2019

Technische Spezifikationen

Display

6,09 Zoll (15,46cm) LCD (IPS)

Auflösung 1560*720 px, HD+, 282PPI

Prozessor

Typ: Mediatek MT6761

Taktfrequenz: 4 x A53 @2.0GHZ

Speicher

RAM: 2GB; ROM: 32MB

Betriebssystem

Android™ 9.0 + HUAWEI EMUI 9.0

Akku

3020 mAh (typical value)

1A/5V Aufladegerät

Netze

4G LTE FDD:
B1/B3/B5/B7/B8/B20

Sensoren

Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor,
Annäherungssensor

Konnektivität

WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4G, WiFi direct

Bluetooth: 4.2

NFC: Nein

USB: Micro-USB

Design

Rahmen aus belastbaren Kunststoff

156,25mm*73,5mm*8mm (H*B*T)

Huawei FullView-Display mit „Dew-Drop“ Design

Gewicht: 150g

Kamera

Hauptkamera: 13MP, Video 1080p bei 30 Fps

Selbiekamera: 8MP, Video 1080p bei 30 Fps

Gewicht: 25g



Lieferumfang

1x HUAWEI Y6 2019
1x Aufladegerät
1x Ladekabel
1x Quick-Start Guide
1x Sim-Pin
1x TP Schutzfilm

Logistik-Info

HUAWEI Y6 2019 Midnight Black

HUAWEI Y6 2019 Sapphire Blue

HUAWEI Y6 2019 Amber Brown

Optionales Zubehör:
HUAWEI Y6 2019 TPU Schutzhülle Transparent
HUAWEI Y6 2019 Flip Cover Schwarz

Artikelnummer: 51093KGW

Artikelnummer: 51093KGY

Artikelnummer: 51093KHB

Artikelnummer:
51992912
51992945

EAN: 6901443279395

EAN: 6901443279401

EAN: 6901443279418

EAN:
6901443276226
6901443275724

HUAWEI Y6 2019

Flip Cover Schwarz



TPU Schutzhülle Transparent

