



TECHNIRADIO 3

Portables DAB+/UKW-Radio im Blockdesign

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588039254	0000/3925	schwarz	450 g	258 g	22.00 x 14.50 x 6.50 cm	15.00 x 9.50 x 5.00 cm
4019588109254	0001/3925	weiß	450 g	258 g	22.00 x 14.50 x 6.50 cm	15.00 x 9.50 x 5.00 cm
4019588239258	0002/3925	rot	450 g	258 g	22.00 x 14.50 x 6.50 cm	15.00 x 9.50 x 5.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	LAUTSPRECHER	Nennspannung: 230 V
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Mono-Lautsprecher: Ja	Frequenz: 50 Hz
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C	Systemleistung: 1 W (RMS)	Netzteil: DC 6 V / 1000 mA
ANSCHLÜSSE	RADIO/EMPFANG	Batterie: 4 x Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	DAB+: 174 - 240 MHz	Netzteilart: Extern
BEDIENUNG/KOMFORT	UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz	LIEFERUMFANG
Uhr: Ja	Antenne: Teleskopantenne	TECHNIRADIO 3, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung
Wecktimer: Ja	RADIOTYP	
Sleeptimer: Ja	Portables Radio: Ja	
Snooze-Funktion: Ja	Stationäres Radio: Ja	
Programmspeicher Favoriten UKW: 10	SONSTIGE FEATURES	
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch	
DISPLAY	STROMVERSORGUNG	
Typ: LCD		

KEYFEATURES	
DAB+	Uhr
UKW / RDS	Wecker / Sleeptimer