


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
722510009	6	161	 4 008224 163286

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig + N, 25A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		722510009
Auslösecharakteristik	B	
Bemessungsstrom (in A)	25 A	
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC	
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC	
Spannungsart	AC	
Schutzart (IP)	IP20	
Polzahl (gesamt)	2	
Bemessungsstrom	25A	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Mitschaltender Neutralleiter	Ja	
Überspannungskategorie	3	
Verschmutzungsgrad	2	
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	
Breite in Teilungseinheiten	2	
Einbautiefe	68mm	

