



Clever sein.  
Kopp einschalten.

**Kopp**

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
722533006	4	161	 4 008224 164009

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 3-polig, 25A, K-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten	722533006
Auslösecharakteristik	K
Bemessungsstrom (in A)	25 A
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC
Spannungsart	AC
Schutzart (IP)	IP20
Polzahl (gesamt)	3
Bemessungsstrom	25A
Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe	68mm



Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.