


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
750243797	1	161	 4 008224 425971

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 125A/0,3A, Un 230/400VAC, nach DIN VDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme.



Technische Daten		750243797
Bemessungsspannung		230/400 VAC
Montageart		Unterputz
Montageform		Schnellbefestigung
Fehlerstrom-Typ		A
Vorsicherung		125 AgG
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898		1.25kA
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2		1.25kA
Stromstoßverlauf mit Wellenform		250A (8/20 μ s)
Frequenz		50 Hz
Schutzart (IP)		IP20
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom		125 A / 300 mA
Polzahl		4
Bemessungsstrom		125A
Bemessungsfehlerstrom		0.3mA
Selektiver-Typ		Nein
Kurzzeitverzögerter Typ		Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		10kA
Stoßstromfestigkeit		0.25kA
Breite in Teilungseinheiten		4
Einbautiefe		70mm