


| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|--|
| 723210001 | 6 | 161 |  4 008224 163309 |

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig + N, 32A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

| Technische Daten | 723210001 |
|---------------------------------|-------------|
| Auslösecharakteristik | B |
| Bemessungsstrom (in A) | 32 A |
| Bemessungsspannung (einpolig) | 230/400 VAC |
| Bemessungsspannung (mehrpoleig) | 400 VAC |
| Spannungsart | AC |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Polzahl (gesamt) | 2 |
| Bemessungsstrom | 32A |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Einbautiefe | 68mm |

