


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
761321015	1	161	 4 008224 600545

Installationsschutz IS-200.230.20, Anschlussspannung: 230 VAC, Frequenz: 50-60 Hz, Nennstrom: 20A, Kontakt: 2x Schließer, Betriebstemperatur: -5°C bis+ 55°C Schutzart: IP20, Abmessung: (85x17,5x60) mm (lxbxh), Einbaubreite 1TE



Technische Daten		761321015
Steuerspannung		12-230V
Spannungsart der Betriebsspannung		AC
Spannungsart der Betätigungsspannung		AC
Max. Leuchtstofflampenlast (T5 mit ECG)		480W
Max. Energiesparlampenlast		450W
Frequenz		50-60Hz
Schutzart (IP)		IP20
Kontakt		2x Schließer
Typ		IS-200.230.20, 2S, 20 A
Einbau in DIN-Schiene		1TE
Bemessungsbetriebsspannung		230V
Bemessungsbetriebsstrom		20A
Max. Glühlampenlast		2000W
Max. Leuchtstofflampenlast		1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		255VA
Anzahl der Teilungseinheiten		1
Zusatzeinrichtungen möglich		Nein