



Art.-Nr.	VE	PG	EAN
761340018	1	161	 4 008224 600583

Installationsschütz IS-400.230.25, Anschlussspannung: 230 VAC, Frequenz: 50-60 Hz, Nennstrom: 25A, Kontakt: 4x Schließer, Betriebstemperatur: -5°C bis+ 55°C Schutzart: IP20, Abmessung: (85x35x60) mm (lxbxh), Einbaubreite 2TE



Technische Daten		761340018
Steuerspannung		12-230V
Spannungsart der Betriebsspannung		AC
Spannungsart der Betätigungsspannung		AC
Max. Leuchtstofflampenlast (T5 mit ECG)		630W
Max. Energiesparlampenlast		600W
Schutzart (IP)		IP20
Typ		IS-400.230.25, 4S, 25 A
Einbau in DIN-Schiene		2TE
Bemessungsbetriebsspannung		230V
Bemessungsbetriebsstrom		25A
Max. Glühlampenlast		2000W
Max. Leuchtstofflampenlast		1275VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		1700VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		340VA
Anzahl der Teilungseinheiten		2
Zusatzeinrichtungen möglich		Nein