


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
754045010	1	161	 4 008224 157346

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 40A/0,5A, Un 230/400VAC, nach DIN VDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme

Technische Daten		754045010
Bemessungsspannung		230/400 VAC
Montageart		Unterputz
Montageform		Schnellbefestigung
Fehlerstrom-Typ		A
Vorsicherung		80 AgG
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898		0.5kA
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2		0.5kA
Stromstoßverlauf mit Wellenform		250A (8/20µs)
Frequenz		50/60 Hz
Schutzart (IP)		IP20
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom		40 A / 500 mA
Polzahl		4
Bemessungsstrom		40A
Bemessungsfehlerstrom		0.5mA
Selektiver-Typ		Nein
Kurzzeitverzögerter Typ		Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		10kA
Stoßstromfestigkeit		0.25kA
Zusatzeinrichtungen möglich		Ja
Breite in Teilungseinheiten		4
Einbautiefe		70mm

