


Clever sein.  
Kopp einschalten.

**Kopp**

| Art.-Nr.  | VE | PG  | EAN  |
|-----------|----|-----|--|
| 724011007 | 6  | 161 | <br>4 008224 163408 |

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig + N, 40A, C-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

| Technische Daten             | 724011007 |
|------------------------------|-----------|
| Auslösecharakteristik        | C         |
| Bemessungsstrom (in A)       | 40 A      |
| Spannungsart                 | AC        |
| Schutzart (IP)               | IP20      |
| Polzahl (gesamt)             | 2         |
| Bemessungsstrom              | 40A       |
| Bemessungsspannung           | 40V       |
| Energiebegrenzungsklasse     | 3         |
| Mitschaltender Neutralleiter | Ja        |
| Überspannungskategorie       | 3         |
| Verschmutzungsgrad           | 2         |
| Zusatzeinrichtungen möglich  | Ja        |
| Breite in Teilungseinheiten  | 2         |
| Einbautiefe                  | 68mm      |



Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer Straße 68 | 63796 Kahl/Main | Tel. +49 6188 40-0 | E-Mail: [vertrieb@kopp.eu](mailto:vertrieb@kopp.eu) | [www.kopp.eu](http://www.kopp.eu)