


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
752541019	1	161	 4 008224 157223

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 25A/0,1A, Un 230/400VAC, nach DIN VDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme

Technische Daten		752541019
Bemessungsspannung		230/400 VAC
Montageart		Unterputz
Montageform		Schnellbefestigung
Fehlerstrom-Typ		A
Vorsicherung		80 AgG
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898		0.5kA
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2		0.5kA
Stromstoßverlauf mit Wellenform		250A (8/20µs)
Frequenz		50/60 Hz
Schutzart (IP)		IP20
Farbe		weiß
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom		25 A / 100 mA
Polzahl		4
Bemessungsstrom		25A
Bemessungsfehlerstrom		0.1mA
Selektiver-Typ		Nein
Kurzzeitverzögerter Typ		Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		10kA
Stoßstromfestigkeit		0.25kA
Zusatzeinrichtungen möglich		Ja
Breite in Teilungseinheiten		4
Einbautiefe		70mm

