


| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|--|
| 723200004 | 12 | 161 |  4 008224 162692 |

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig, 32A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

| Technische Daten | | 723200004 |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| Auslösecharakteristik | B | |
| Bemessungsstrom (in A) | 32 A | |
| Bemessungsspannung (einpolig) | 230/400 VAC | |
| Bemessungsspannung (mehrpoleig) | 400 VAC | |
| Spannungsart | AC | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Polzahl (gesamt) | 1 | |
| Bemessungsstrom | 32A | |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 | |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein | |
| Überspannungskategorie | 3 | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja | |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 | |
| Einbautiefe | 68mm | |

