

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
721002008	12	161	 4 008224 352918

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig,
10A, D-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten	721002008
Auslösecharakteristik	D
Bemessungsstrom (in A)	10 A
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC
Spannungsart	AC
Schutzart (IP)	IP20
Polzahl (gesamt)	1
Bemessungsstrom	10A
Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	68mm

