


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
722532005	4	161	 4 008224 353168

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 3-polig, 25A, D-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten	722532005
Auslösecharakteristik	D
Bemessungsstrom (in A)	25 A
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC
Spannungsart	AC
Schutzart (IP)	IP20
Polzahl (gesamt)	3
Bemessungsstrom	25A
Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe	68mm

