



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Future T350FR

- Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz 5W CREE-Hochleistungs-LED
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Ein-/Aus-Taster und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
- Akku-Ladezustandsanzeige im Taster integriert
- Integrierter USB-Stecker für direktes Laden an handelsüblicher USB-Buchse
- Vier Leuchtfunktionen: 100% / 20% Leuchtkraft, Stroboskop- und Dimmer-Funktion
- Helligkeit: 300 Lumen (100%), 60 Lumen (20%)
- Leuchtdauer ca. 2 h (100%), ca. 5.5 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 110 m
- Schutzgrad: IP54
- Inklusive Li-Ion Akkupack 3.7V/700mAh (mit integrierter Sicherheitselektronik) und Handschleife

INFORMATIONEN

Produktname	Future T350FR
Artikelnummer	1600-0247
EAN-Code	4013674147939
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe T350FR, Trageschleife, Bedienungsanleitung

Produkt	94 × 27 × 27 mm / 94 g
Verpackung + Produkt	84 × 35 × 197 mm / 148 g
Verpackungseinheit	6 Stück (219 × 93 × 214 mm)

