

- **CPU:** AMD Ryzen 3 2200G 4× 3500 MHz, mit AMD Precision Boost Technologie bis zu **3700 MHz**
- **CPU-Kühler:** Silent-Kühler für Sockel AM3+ / FM1 / FM2 / AM4
- **Boot SSD:** **M.2 SSD 240 GB** (545 MB/s lesen | 465 MB/s schreiben)
- **Speicher:** 8 GB DDR4-RAM, max. **2666 MHz**, Crucial
- **Grafik:** AMD Radeon™ Vega 8 Processor Graphics, max. 2 GB HyperMemory, DirectX® 12, VGA, HDMI
- **Mainboard:** ASUS® PRIME A320M-K, Sockel AM4, AMD A320 Chipset, **1× M.2**, 4× SATA III (6 GBit/s), RAID support, **4× USB 3.1**, 2× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× PCIe 3.0 X16, 2× PCIe 2.0 X1, 2× PS/2, 7.1 HD Audio (ALC887 Audio Codec)
- **1. opt. Laufwerk:** 24× Multiformat DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD R9 (DL))
- **Netzwerk:** 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
- **WLAN:** 300 MBit/s WLAN-Karte - RT3690 Chipsatz, 2 abnehmbare Antennen (Unterstützt IEEE 802.11b/g/n mit 11, 54 und 300 MBit/s)
- **Sound:** integrierter OnBoard 7.1 Controller ALC887, HD-Audio
- **Gehäuse:** Design-Mini-Tower CSL Wave, Farbe schwarz, blau beleuchtet, 2× USB 3.1, Frontklappe mit Magnetverschluss
- **Netzteil:** CSL Silent-Netzteil, 82% Effizienz
- **Monitor:** ASUS VS247NR Widescreen TFT-Display, Energieeffizienzklasse: A (Skala A++ bis E), 60 cm (24") Bildschirmdiagonale, Stromverbrauch im Standard-Betrieb: 23W, Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr, Stromverbrauch im Standby: 0,5W, 1920×1080 Pixel Auflösung, FullHD, VGA, DVI, LED-Backlight, Farbe schwarz
- **Tastatur/Maus:** CSL BASIC wireless Tastatur und Maus
- **Extras:** HDMI Kabel, 2 m
- **Betriebssystem:** **Windows 10 Home, 64Bit** (vorinstalliert und inkl. Installations-DVD)
- **Software:** BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)