

- **CPU:** AMD Ryzen 5 2400G 4× 3600 MHz, mit AMD Precision Boost Technologie bis zu **3900 MHz**
- **CPU-Kühler:** Silent-Kühler für Sockel AM3+ / FM1 / FM2 / AM4
- **Boot SSD:** **M.2 SSD 500 GB** Crucial (560 MB/s lesen | 510 MB/s schreiben)
- **Speicher:** 8 GB DDR4-RAM, max. **2666 MHz**, Crucial
- **Grafik:** AMD Radeon™ Vega 11 Processor Graphics, max. 2 GB HyperMemory, DirectX® 12, VGA, HDMI
- **Mainboard:** ASUS® PRIME A320M-K, Sockel AM4, AMD A320 Chipset, **1× M.2**, 4× SATA III (6 GBit/s), RAID support, **4× USB 3.1**, 2× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× PCIe 3.0 X16, 2× PCIe 2.0 X1, 2× PS/2, 7.1 HD Audio (ALC887 Audio Codec)
- **Netzwerk:** 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
- **Sound:** integrierter OnBoard 7.1 Controller ALC887, HD-Audio
- **CardReader:** CardReader für SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (im Gehäuse fest integriert)
- **Gehäuse:** Design-Mini-Tower CSL Orbic, Farbe anthrazit/schwarz, 2× USB 2.0, **2× USB 3.1**, gebürsteter Edelstahl-Look
- **Netzteil:** CSL Silent-Netzteil, 82% Effizienz