

**Zubehör
GZ 7.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | GZ 7.0A/F |
| Best.-Nr. | 1460630000 |
| Ausführung | Zubehör, Sicherung, 7 A |
| GTIN (EAN) | 4050118266726 |
| VPE | 10 Stück |

Zubehör GZ 7.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite | 6,3 mm | Breite (inch) | 0,248 inch |
| Höhe | 32 mm | Höhe (inch) | 1,26 inch |
| Tiefe | 6,3 mm | Tiefe (inch) | 0,248 inch |
| Nettogewicht | 2,45 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Bemessungsdaten

| | | | |
|--------------------|-------|-----------|-----|
| Bemessungsspannung | 500 V | Nennstrom | 7 A |
|--------------------|-------|-----------|-----|

Sicherungseinsätze

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Ausführung | Sicherungszubehör | Bemessungsausschaltvermögen | 1,5 kA |
| Charakteristik | flink | Farbe | lichtgrau |
| Sicherungseinsatz | G-Si. 6,3 x 32 | Strom | 7 A |

Systemkennwerte

| | |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungszubehör |
|------------|-------------------|

Werkstoffdaten

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

weitere technische Daten

| | | | |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000035 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| UNSPSC | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-01 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
|-------------------|-------------------------------------|