

**Zubehör  
GZ 10.0A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | GZ 10.0A/F                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1460640000</a> |
| Ausführung | Zubehör, Sicherung, 10 A   |
| GTIN (EAN) | 4050118266801              |
| VPE        | 10 Stück                   |

## Zubehör GZ 10.0A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 6,3 mm  | Breite (inch) | 0,248 inch |
| Höhe         | 32 mm   | Höhe (inch)   | 1,26 inch  |
| Tiefe        | 6,3 mm  | Tiefe (inch)  | 0,248 inch |
| Nettogewicht | 2,476 g |               |            |

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Bemessungsdaten

|                    |       |           |      |
|--------------------|-------|-----------|------|
| Bemessungsspannung | 500 V | Nennstrom | 10 A |
|--------------------|-------|-----------|------|

### Sicherungseinsätze

|                            |                   |                             |                      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ausführung                 | Sicherungszubehör | Bemessungsausschaltvermögen | 1,5 kA               |
| Charakteristik             | flick             | Farbe                       | lichtgrau            |
| Leistungsabgabe (@ 1,5 In) | 4 W               | Schmelzintegral             | 240 A <sup>2</sup> s |
| Sicherungseinsatz          | G-Si. 6,3 x 32    | Spannungsfall               | 150 mV               |
| Strom                      | 10 A              |                             |                      |

### Systemkennwerte

Ausführung Sicherungszubehör

### Werkstoffdaten

Farbe lichtgrau

### weitere technische Daten

|               |               |            |          |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000035    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| UNSPSC     | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-01 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)