

**A-Reihe
AEB 35 SC/1 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild**Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AEB 35 SC/1 BK
Best.-Nr.	2475310000
Ausführung	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118487114
VPE	50 Stück

A-Reihe AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Höhe	58 mm	Höhe (inch)	2,283 inch
Tiefe	36 mm	Tiefe (inch)	1,417 inch
Nettogewicht	0,014 g		

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C		

Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen	Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)	1...1.2 Nm
Tragschiene	TS 35		

Werkstoffdaten

Werkstoff	WEMID GF 30	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Arretierung	schraubbar	Einbauhinweis	Tragschiene
Montageart	geschraubt	Offene Seiten	geschlossen
mit Rastzapfen	Nein	rastbar	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Ausschreibungstext	Klippon® Connect 2475310000 DE Klippon® Connect 2475310000 EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP