


FUNK-SENSOREN UND SENDER

Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster paladin 673 010 rf



Übersicht

- Schalteingang / Sender 1-Kanal für Taster für die Gebäudesystemtechnik
- Verfügbare Betriebsmodi: Schalten (Ein / Aus), Dimmen, Jalousiesteuerung (auf / ab), Szenenwahl (Szene 1 / 2)
- Zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern zur Übertragung per Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ paladin	
673 010 rf	Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster paladin 673 010 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben 2 x 3 V CR2025 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 8 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Anzahl Eingänge	2
Betriebsarten	Schalten (Ein / Aus) Dimmen Jalousiesteuerung (auf / ab) Szenenwahl (Szene 1 / 2)
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C... +45°C
Abmessungen	46 x 42 x 13 mm
Montage	Unterputzmontage
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

