

## FUNK-SENSOREN UND SENDE

Tür-/ Fensterkontakt paladin 676 410 rf



### Übersicht

- Tür- / Fensterkontakt
- Übermittlung der Zustandsänderung via Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 12 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Aufputzmontage / Klebmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

### Bestellnummern

■ **paladin**

676 410 rf Tür-/ Fensterkontakt

# FUNK-SENSOREN UND SENDER

## Tür-/ Fensterkontakt paladin 676 410 rf

### Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben 2 x 3 V CR2032 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 12 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
RF-KNX compatible Datensätze	CH_Window_Door_Contact_Basic (0023h) CH_Battery_Status (0021h)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10° C bis +70° C
Abmessungen	Fühler: 78 x 28 x 23 mm Magnet: 60 x 16 x 12 mm
Montage	Aufputzmontage / Klebmontage
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

