

SCHALTAKTOREN

paladin 683 730 rfs



Übersicht

- Schaltaktor 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Funktionen: Schalten (Ein / Aus), Timer, Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung
- Schaltleistung 250 V 16 A
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF 1.R S-Mode

Bestellnummern

■ paladin

683 730 rfs	Schaltaktor 1-Kanal
	Verfügbar ab ca. Ende Q3/2018

Technische Änderungen vorbehalten.

SCHALTAKTOREN

paladin 683 730 rfs

Technische Daten

Anschlussspannung	110-230 V 50 Hz
Schaltleistung	μ 16A / 250V LED Leuchten 400W Glühlampen / 230V Halogenleuchten 3000W Leuchtstoffröhren 1300 W (130μF)
KNX Medium	KNX RF 1.R
Funkfrequenz	868,3 MHz
Signalstärke	< 10dBm
Reichweite	Freies Feld: 100m Innenbereich: 30m
Anzahl Ausgänge	1
Funktionen	Schaltaktor Timer Signalverstärker KNX-RF
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Montage	Unterputzmontage
Betriebstemperatur	-10° ... +45°C
Schutzart	IP 20

Technische Änderungen vorbehalten.

