

DIMMER

paladin 879 443 knx



Übersicht

- Dimmkaktor / Gateway für DALI Treiber und DALI Leuchten
- 3 Kanäle, bis zu 64 Geräte pro Kanal, max. 128 Geräte insgesamt
- Broadcast-Kommunikation (keine Einzel-Addressierung innerhalb eines Kanals)
- 1 Gruppe pro Kanal
- Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Optionale Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (Memoryfunktion)
- Manueller Drehregler zum Testen der Dimmfunktion - auch ohne vorherigen Busanschluss
- Panikfunktion

Bestellnummern

■ paladin

879 443 knx DALI
3-Kanal

Verfügbar ab ca. Ende
Q3/2018

Technische Änderungen vorbehalten.

DIMMER

paladin 879 443 knx

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V 50 Hz
Anschlussspannung KNX-Bus	21 - 32 V DC (über BUS)
Busstrom	< 10 mA
Applikationssoftware	ETS4 oder höher
Anzahl Ausgänge	3
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Kompatible Last	DALI Treiber DALI Leuchten DALI EVG's
Maximale Anzahl angeschlossene Geräte	64 pro Kanal 128 insgesamt
Abmessungen	90 x 87,5 x 65 mm
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	KNX-Busklemme Schraubklemmen (Spg. Versorgung / Leuchten)
Betriebstemperatur	-5° ... +45°C
Lagertemperatur	-30° ... +70°C
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529

Technische Änderungen vorbehalten.

