



WIRELESS CHARGER BSA1

Induktive Ladestation mit Standfuß

Technische Informationen

Art.-Nr., Farbe:	7410610, Schwarz
LED Anzeige:	Ja
Output:	Bis zu 5 Watt im Standardmodus Bis zu 7.5 Watt bzw. 10 Watt im Schnelllademodus (abhängig vom aufzuladenden Gerät, Schnellladeadapter mitgeliefert)
Input:	Type C
Qi-Version:	Version 1.2.4
Frequenzband:	105 - 210 kHz
Max. abgestrahlte Sendeleistung:	10 Watt
Stromaufnahme: (Kompatible Adapter)	<u>Standardmodus:</u> 5.0V - 2.0A Standard Adapter <u>Schnelllademodus:</u> 9.0V - 2A oder QC 2.0/QC 3.0 Schnellladeadapter
Eigenschaften:	Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Fremdkörpererkennung, Ladevorgang wird durch Kunststoffhüllen bis 5mm nicht beeinträchtigt, rutschfeste Oberfläche, Nutzung horizontal und vertikal möglich
Zubehör:	USB A zu Type C Ladekabel (1,5m Länge), Schnellladeadapter UC01C (5.0V - 3.0A / 9.0V - 2.0A / 12.0V - 1.5A)
Abmessungen, Gewicht:	88 x 75 x 126 mm, 140 g
VPE:	2 Stück

