

## LH DS 8 H16 IGM8 GR (204 002)




Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	LH DS 8 H16 IGM8 GR 204 002
Bauhöhe Leitungshalter	16 mm
Gewinde Leitungshalter	M8
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	grau •
Farbe RAL	ähnlich 7035
Leitungsführung	lose
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Ausführung	robust, witterungsbeständig, UV-stabilisiert und halogenfrei
Gewicht	8 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364019195
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.