


**DLH DQ 6.10 H55 L260 STTZN (202 040)**



Abbildung unverbindlich



Typ	DLH DQ 6.10 H55 L260 STTZN
Art.-Nr.	202 040
Werkstoff Dachleitungshalter	St/tZn
Strebenbauhöhe (h1)	55 mm
Strebenlänge (l1 / t1)	260 / 2 mm
Werkstoff Leitungshalter	St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Leitungshalter Modell	DEHNQUICK
Leitungsführung	fest
Art der Dacheindeckung	Ziegel, Schiefer, Pappdächer
Strebenausführung	gerade
Befestigungsmöglichkeit	nageln, unterschieben
Bohrung Ø	8,4 mm
Gewicht	170 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364019935
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.